

HOLEX**Silové kombinované kleště, lesklé, s 2složkovými rukojetmi, Celková délka: 200mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	700445 200
GTIN	4045197882332
Třída artiklu	72B

Popis**Provedení:**

Vysoký střížný výkon při vynaložení malé síly. Ozubené čelisti. Břity navíc induktivně kalené (cca 63 HRC); vhodné též pro piano dráty.

Kleště lesklé, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápusťkově kovaná a kalená v oleji

Technický popis

Celková délka	200 mm
Hodnoty při stříhu piano drátu do Ø	2,2 mm
Hodnoty při stříhu tvrdého drátu do Ø	2,8 mm
Norma	DIN ISO 5746
Rukojeť	2složkové opláštění rukojeti
Výrobní postup	Břity induktivně kalené (cca 63 HRC)
Materiál	Speciální nástrojová ocel
Povrch	lesklá
Nejiskřící	ne

Druh produktu

Multifunkční kleště