

HOLEX**Silové kombinované kleště, lesklé, s 2složkovými rukojetmi, Celková délka: 180mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	700445 180
GTIN	4045197882325
Třída artiklu	72B

Popis**Provedení:**

Vysoký střížný výkon při vynaložení malé síly. Ozubené čelisti. Břity navíc induktivně kalené (cca 63 HRC); vhodné též pro piano dráty.

Kleště lesklé, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji

Technický popis

Hodnoty při stříhu piano drátu do Ø	2 mm
Hodnoty při stříhu tvrdého drátu do Ø	2,5 mm
Celková délka	180 mm
Norma	DIN ISO 5746
Rukojeť	2složkové opláštění rukojeti
Výrobní postup	Břity induktivně kalené (cca 63 HRC)
Materiál	Speciální nástrojová ocel
Povrch	lesklá
Nejiskřící	ne

Druh produktu

Multifunkční kleště