



Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele, ESD, Maximální utahovací moment: 200cNm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	659918 200
GTIN	7610733269440
Třída artiklu	63D

Popis

Provedení:

Silová rukojeť s dobře uchopitelným elastomerovým pláštěm umožňuje bezproblémový přenos potřebného utahovacího momentu, dokonce i v případě **mokrých nebo zaolejovaných rukou**. Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu šroubovák se signálem slyšitelně a hmatatelně vypne a je okamžitě připraven k dalšímu použití. Uvolňovací moment je vyšší než utahovací moment (ochrana proti přetížení).

Nastavení požadovaného krouticího momentu pomocí kolečka na konci rukojeti. Aretace polohy brání neúmyslné změně nastavení. Dobře čitelná mikrometrická stupnice chráněná před znečištěním.

Vhodné dle ESD. Pro **upínání výměnných čepelí 6 mm** (č. 659920– 659928).

Použití:

Ke kontrolovanému zašroubování při zadaném utahovacím momentu.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornění:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Technický popis

Přesnost měření utahovacího momentu	±6 %
Vhodné výměnné čepele	6 mm
Dělení stupnice, 1 dílek =	5 cNm
Maximální utahovací moment	200 cNm

Ukazatel	analogová
Rozsah utahovacích momentů	0,4 - 2 Nm
Rozsah utahovacích momentů	40 - 200 cNm
Norma	DIN EN ISO 6789
Princip vypínání	mechanická kluzná spojka
Přepínatelné rozlišení	Nm
Feedback	s vypínáním
Typ připojení	výměnná čepel
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Nastavení hodnoty vypínání	s nastavovací stupnicí
Celková délka L	124 mm
Měření	Krouticí moment
Hmotnost	97 g
Kalibrování	O1
Nastavení utažení	utahování doprava
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Data lze protokolovat	ne
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	dotykový
Měřicí technika	mechanická
Označení výrobce	MecaTorque ESD
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Pevně nastavený utahovací moment	ne
Druh produktu	Momentový šroubovák

Služby

Kalibrace Momentový šroubovák Maximální utahovací moment 0,04-20 Nm

020200 0,04-20

Příslušenství

Elektronická zkoušečka momentových šroubováků „TST“
Maximální utahovací moment 10 Nm

654300 10

Elektronická zkoušečka momentových šroubováků „TST“
Maximální utahovací moment 2 Nm

654300 2