



Sada bitů 50dílná



Údaje o objednávce

Artikové číslo	675596
GTIN	4045197882356
Třída artiklu	62F

Popis

Obsah:

Bitové čepele C 6,3 (1/4 palce) tříděné; 1 rychlospojovací stopka.

Obsah:

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Phillips: 3 ks vel. 1; 4 ks vel. 2; 2 ks vel. 3

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Pozidriv: 3 ks vel. 1; 4 ks vel. 2; 2 ks vel. 3

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby s drážkou: Po 1 ks vel. 4; 4,5; 5,5; 6,5

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní Torx®: Po 1 ks vel. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní Torx® s kolíkem: Po 1 ks vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní 6hran: Po 1 ks vel. 2,5; 3; 4; 5; 6

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní šestihran, s kulovou hlavou: Po 1 ks vel. 2,5; 3; 4; 5; 6

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro TRI-WING®: Po 1 ks vel. 2; 3; 4; 5

Adaptér pro bity: 1 ks 1/4 palcový vnitřní čtyřhran – 1/4 palcový upínač bitu

Rychlospojovací stopka: 1 ks

Technický popis

Unášecí profil	TriWing
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®

Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX® s otvorem
Unášecí profil	6hranný šroubovák
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Unášecí profil	Šroubovák Pozidriv
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Druh produktu	Bitový nástroj