

Garant**Samosvorné vysoce výkonné vrtací sklíčidlo se stopkou MK, Stopka MK: 4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	341122 4
GTIN	4045197880758
Třída artiklu	31K

Popis**Provedení:**

Vysoce výkonné tříčelistové vrtací sklíčidlo v přesném provedení. Vysoká přesnost obvodové házivosti, bez použití klíče, samosvorné, vysoká upínací síla. Snadné uvolňování rukou. Díly podléhající opotřebení jsou kalené a vyměnitelné.

- **Vrtací sklíčidlo a MK stopka tvoří jeden celek.**
- **Vysoká přesnost obvodové házivosti, optimální stabilita.**
- **Jednoduchá a rychlá výměna díky krátkému provedení, ideální pro malé pracovní rozsahy.**

Použití:

Na ručních a stojanových vrtačkách, frézovacích strojích, soustruzích, k nasazení na nástrčné stopky č. 342300 – 342850 nebo přímo na vřeteno stroje.

Norma:**DIN 238****Upozornění:**

Samoupínací efekt účinkuje pouze při pravém chodu.

Technický popis

L ₁ otevřené	86,5 mm
L ₁ zavřené	99 mm
Vnější Ø	50 mm
Rozsah upínání	1 - 13 mm
Druh produktu	Vrtací sklíčidlo bez použití klíče

