



Akumulátorová LED pracovní svítilna, Typ: STAR



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081516 STAR
GTIN	5708997356203
Třída artiklu	08C

Popis

Provedení:

LED akumulátorová pracovní svítilna s vysoce výkonnými LED s vysokým světelným výkonem a výklopnými, otočnými závěsnými háky a silným upevňovacím magnetem. **Praktické akumulátorové pracovní světlo** a stavební zářič kombinované v jedné svítelně. **Flexibilní rukojeť** se zabudovaným magnetem a vhodná pro přímou montáž na stativ Scangrip Stativ. Zabudovaná powerbanka se USB zdírkou. Bez háčku na zavěšení.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíjecího USB kabelu.

Technický popis

Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Počet obsažených akumulátorů	1
Typ akumulátoru	Li-Ion
Kapacita akumulátoru	5,2 Ah

Napětí akumulátorů	3,7 V
Osvětlovací těleso	Modul LED
Světelný tok stupeň 2	500 lm
Světelný tok	1000 lm
Celková šířka	103 mm
Ochranná třída IP	IP 65
Celková délka	156 mm
Doba svícení stupeň 2	5 h
Doba svícení	2,5 h
Hmotnost	710 g
Zóna ATEX	žádná
Označení výrobce	STAR
Druh produktu	Pracovní svítilna