



Palička s tříložkovou násadou, nylonové vložky a ocelovou střední částí, Ø hlavy kladiva: 50mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 754170 50 |
| GTIN | 8024886013888 |
| Třída artiklu | 76D |

Popis

Provedení:

S téměř nerozbitnou 3složkovou násadou (hliníkové jádro, polyamidové a kaučukové komponenty), s přikovaným ochranným límcem a dodatečným ochranným pouzdrům násady. Silná střední část z kovu.

Výhoda:

Nerozbitné, ergonomické, neklouže, **bez vibrací a šetrné k zápěstí.**

Náhradní díl:

Náhradní nylonová vložka se dodává pod č. 754180.

Technický popis

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Materiál držadla | Jádro z hliníkové slitiny |
| Délka násady | 320 mm |
| Ø hlavy kladiva | 50 mm |
| Hmotnost | 0,98 kg |
| Délka hlavy s vložkami | 117 mm |
| Materiál vložky | Nylon, bílá, 100 Shore |
| Rukojeť | 3složková rukojeť |
| Bez zpětného rázu | ano |
| Druh produktu | Kladivo |

Příslušenství

Náhradní nylonová vložka, kus Ø hlavy kladiva 50 mm

754180 50