

**Tesařské kladivo zahnuté, Hmotnost bez násady: 567g****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	751330 567
GTIN	8024886009553
Třída artiklu	76D

**Popis****Provedení:**

Hlava kladiva zápustkově kovaná, kalená a popouštěná. S broušenou ploškou a dobře vypracovaným ozubem. Vysoká bezpečnost při práci díky pevně zalisované čtyřhranné hliníkové trubce a neklouzavé gumové rukojeti.

**Materiál:**

Speciální nástrojová ocel.

**Technický popis**

Délka násady	325 mm
Hmotnost bez násady	567 g
Ploška	broušené
Povrch	leštěné
Druh produktu	Kladivo