

Garant

Sada šroubováků, Počet dílů: 10



Údaje o objednávce

Artikové číslo	667532 10
GTIN	4045197882394
Třída artiklu	61F

Popis

Provedení:

Silová rukojeť s dobře uchopitelným povrchem **Haptoprene**, šetrným k pokožce, a jádrem ze zvláště houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. Díky zvláštní struktuře povrchu rukojeť neklouže, i když jsou ruce mokré nebo od oleje.

Čepele ze speciální chromvanadiové speciální slitiny s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný a chromovaný. Černé, rozměrově přesné hroty.

Zkoušečka napětí 110 – 250 V podle VDE 0680/6.

Obsah:

Ploché čepele č. 659928: vel. 4; 5,5; 6,5; 8

Čepele pro šrouby Phillips č. 659921: vel. 1 a 2

Čepel Pozidriv č. 659923: vel. 2

Čepel výstružníku č. 667640: 1 ks

Zkoušečka napětí č. 665010: vel. 2,5

2složková plastová rukojeť č. 667531: 1 ks

Rozsah dodávky:

Včetně textilního svinovacího pouzdra.

Upozornění:

Náhradní vyměnitelné čepele naleznete pod č. 659921 – 659928.

Technický popis

Unášecí profil	Plochý šroubovák
----------------	------------------

Unášecí profil	Pozidriv-šroubováky
Unášecí profil	Šroubovák Phillips
Počet dílů	10
Druh produktu	Šroubováky

Příslušenství

Plastová rukojeť Haptoprene®	667531
Zkoušečka napětí speciální jakost Šířka břitu 2,5 mm	665010 2,5
Čepel výstružníku	667640
Čepel 6 mm pro šrouby Phillips Velikost křížové drážky 2	659921 2
Čepel 6 mm plochá Šířka břitu 6,5 mm	659928 6,5
Čepel 6 mm plochá Šířka břitu 8 mm	659928 8
Čepel 6 mm plochá Šířka břitu 4 mm	659928 4
Čepel 6 mm pro šrouby Pozidriv Velikost křížové drážky 2	659923 2
Čepel 6 mm pro šrouby Phillips Velikost křížové drážky 1	659921 1
Čepel 6 mm plochá Šířka břitu 5,5 mm	659928 5,5