



## 6hranný šroubovák s kulovou hlavou, s 2složkovou rukojetí SwissGripp ESD, Šestihran: 1,27mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	627633 1,27
GTIN	7610733255894
Třída artiklu	63D

### Popis

#### Provedení:

Rovná 6-hranná stopka s kulovou hlavou.

**Silová rukojeť SwissGrip** s elastomerovým opláštěním, šetrným k pokožce, a jádrem ze zvlášť houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. I s mokřými nebo zaolejovanými rukama lze přenášet vysoké utahovací momenty.

**Čepel** ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný a chromovaný.

Rukojeť nástroje z vodivého plastu, **vhodné dle ESD**.

### Technický popis

6hran	1,27 mm
Celková délka	127 mm
Délka čepel	50 mm
Řada	SwissGrip ESD
Unášecí profil	6hranný šroubovák
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Otočná koncovka	ne
S kulovou hlavou	ano
Druh produktu	Šroubováky

