



Třmenový mikrometr stupnice v palcích, Rozsah měření: 0-1



Údaje o objednávce

Artikové číslo	420650 0-1
GTIN	4045197882578
Třída artiklu	42B

Popis

Provedení:

S izolační ochranou rukou.

Nejjemněji lapované měřicí plochy osazené TK. Kalené broušené měřicí vřeteno. Aretace svěrnou páčkou. S jemnou ráčnou. S přesně gravírovanými a černými dílky a číslicemi.

Rozsah dodávky:

Od vel. 1–2 včetně 1 nastavovací měřky.

Technický popis

Ø vřetene	6,5 mm
Kalibrování	B1
Ø měřicího válce	18 mm
Odečet	0,0001 palec
Rozsah měření	0 - 1 palec
Norma	výrobní norma
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrování Třmenový mikrometr bez nastavovací měrky
Maximální rozsah měření 25 mm

022000 25

Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr bez nastavovací
měrky Maximální rozsah měření 100 mm

022010 100