



## Třmenový mikrometr stupnice v palcích, Rozsah měření: 2-3



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	420650 2-3
GTIN	4045197882592
Třída artiklu	42B

### Popis

#### Provedení:

S izolační ochranou rukou.

**Nejjemněji lapované měřicí plochy osazené TK.** Kalené broušené měřicí vřeteno. Aretace svěrnou páčkou. S jemnou ráčnou. S přesně gravírovanými a černými dílkami a číslicemi.

#### Rozsah dodávky:

Od vel. 1–2 včetně 1 nastavovací měřky.

### Technický popis

Ø vřetene	6,5 mm
Ø měřicího válce	18 mm
Kalibrování	B2
Kalibrování	B2
Odečet	0,0001 palec
Rozsah měření	2 - 3 palec
Norma	výrobní norma
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

## Služby

Kalibrace DAkkS  
Třmenový mikrometr včetně nastavovací měřky  
Maximální rozsah měření 100 mm

022050 100

Kalibrace  
Třmenový mikrometr včetně nastavovací měřky  
Maximální rozsah měření 100 mm

022040 100

---

## Příslušenství

Nastavovací rozměr  
Celková délka 2

421150 2