



Třmenový mikrometr stupnice v palcích, Rozsah měření: 3-4



Údaje o objednávce

Artikové číslo	420650 3-4
GTIN	4045197882707
Třída artiklu	42B

Popis

Provedení:

S izolační ochranou rukou.

Nejjemněji lapované měřicí plochy osazené TK. Kalené broušené měřicí vřeteno. Aretace svěrnou páčkou. S jemnou ráčnou. S přesně gravírovanými a černými dílky a číslicemi.

Rozsah dodávky:

Od vel. 1–2 včetně 1 nastavovací měřky.

Technický popis

Kalibrování	B2
Ø měřicího válce	18 mm
Ø vřetene	6,5 mm
Odečet	0,0001 palec
Rozsah měření	3 - 4 palec
Norma	výrobní norma
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrace Třmenový mikrometr včetně nastavovací měrky
Maximální rozsah měření 100 mm

022040 100

Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr včetně nastavovací
měrky Maximální rozsah měření 100 mm

022050 100

Příslušenství

Nastavovací rozměr Celková délka 3

421150 3