

Mitutoyo**Lineární měřítko, Efektivní měřicí délka L₀: 100mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	499240 100
GTIN	4946368854137
Třída artiklu	44D

Popis

Provedení:

- **S měřicím systémem Absolut.**
- **Po zapnutí je zobrazena aktuální pozice, tím odpadá časově náročné najíždění na referenční body.**
- **Jednoduchá montáž a instalace.**

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Pro přesné zjištění a umístění axiálního posuvu např. na soustruzích, polohovacích stolech nebo měřicích přístrojích. Vhodné též k přestavbě obráběcích strojů na digitální ukazatele.

Upozornění:

Lze použít pouze ve spojení se zobrazovacím přístrojem č. 499355.

Technický popis

Přesnost měření (20°)	7 µm
Šířka	22 mm
Efektivní měřicí délka L ₀	100 mm
Celková délka L ₃	278 mm

Rozteč otvorů L ₂	258 mm
Délka kabelu	3,4 m
Maximální dráha měřicí hlavy L ₁	120 mm
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Síťový provoz
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Lineární měřítko

Příslušenství

Digitální zobrazovací přístroj Počet zobrazených os 2	499356 2
Digitální zobrazovací přístroj Počet zobrazených os 3	499356 3