

Mitutoyo**Lineární měřítko, Efektivní měřicí délka L₀: 300mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	499240 300
GTIN	4946368854175
Třída artiklu	44D

Popis**Provedení:**

- **S měřicím systémem Absolut.**
- **Po zapnutí je zobrazena aktuální pozice, tím odpadá časově náročné najíždění na referenční body.**
- **Jednoduchá montáž a instalace.**

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Pro přesné zjištění a umístění axiálního posuvu např. na soustruzích, polohovacích stolech nebo měřicích přístrojích. Vhodné též k přestavbě obráběcích strojů na digitální ukazatele.

Upozornění:

Lze použít pouze ve spojení se zobrazovacím přístrojem č. 499355.

Technický popis

Celková délka L ₃	488 mm
Délka kabelu	3,4 m
Efektivní měřicí délka L ₀	300 mm
Přesnost měření (20°)	7 µm

Maximální dráha měřicí hlavy L ₁	330 mm
Šířka	22 mm
Rozteč otvorů L ₂	468 mm
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Síťový provoz
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Lineární měřítko

Příslušenství

Digitální zobrazovací přístroj Počet zobrazených os 3	499356 3
Digitální zobrazovací přístroj Počet zobrazených os 2	499356 2