

Mitutoyo**Lineární měřítko, Efektivní měřicí délka L0: 350mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	499240 350
GTIN	4946368854182
Třída artiklu	44D

Popis

Provedení:

- **S měřicím systémem Absolut.**
- **Po zapnutí je zobrazena aktuální pozice, tím odpadá časově náročné najíždění na referenční body.**
- **Jednoduchá montáž a instalace.**

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Pro přesné zjištění a umístění axiálního posuvu např. na soustruzích, polohovacích stolech nebo měřicích přístrojích. Vhodné též k přestavbě obráběcích strojů na digitální ukazatele.

Upozornění:

Lze použít pouze ve spojení se zobrazovacím přístrojem č. 499355.

Technický popis

Celková délka L ₃	538 mm
Maximální dráha měřicí hlavy L ₁	380 mm
Šířka	22 mm
Přesnost měření (20°)	7 μm

Rozteč otvorů L ₂	518 mm
Efektivní měřicí délka L ₀	350 mm
Délka kabelu	3,4 m
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Síťový provoz
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Lineární měřítko

Příslušenství

Digitální zobrazovací přístroj Počet zobrazených os 2	499356 2
Digitální zobrazovací přístroj Počet zobrazených os 3	499356 3