

Mitutoyo**Vestavné posuvné měřítko IP66 horizontální, Rozsah měření: 100mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	499401 100
GTIN	2050001051158
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

Vestavné posuvné měřítko s elektromagnetickým, indukčním měřicím systémem. **Horizontální montáž.**

S **elektronikou Absolut** a velkými, snadno čitelnými číslicemi na displeji. Jednorázové nastavení nulové pozice, která zůstane do příští výměny baterií (cca 1,5 roku) absolutním nulovým bodem. Nejvyšší přesnost měření i při nejvyšší rychlosti posuvu. Funkce ZERO / ABS – nulování a přepínání relativního a absolutního měření.

Funkce:

IP66: Je dána ochrana proti silnému proudu vody resp. přechodnému zaplavení a ochrana proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Vhodné pro měření a polohování na nástrojářských strojích, přípravcích atd.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497085.

Technický popis

Celková délka L_2	209 mm
Kalibrování	Cena na poptávku
Hmotnost	390 g
Délka měřicí lišty L_1	185 mm
Rozsah měření	0 - 100 mm
Odečet	0,01 mm

Mezní chyba	0,03 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357
Počet obsažených baterií	1
Ochranná třída IP	IP 66
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	Výrobní norma
Rozhraní	rozhraní Digimatic
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Vestavné posuvné měřítko

Služby

Kalibrování Univerzální posuvné měřidlo Maximální rozsah měření 600 mm	021400 600
--	------------

Příslušenství

Vysílač Typ S11E	498966 S11E
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ USB2	497085 USB2
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D2	497085 D2
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D1	497085 D1
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975