

Mitutoyo**Lineární měřítko, Efektivní měřicí délka L₀: 600mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	499240 600
GTIN	4946368854229
Třída artiklu	44D

Popis

Provedení:

- S měřicím systémem **Absolut**.
- Po zapnutí je zobrazena aktuální pozice, tím odpadá časově náročné najíždění na referenční body.
- Jednoduchá montáž a instalace.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Pro přesné zjištění a umístění axiálního posuvu např. na soustruzích, polohovacích stolech nebo měřicích přístrojích. Vhodné též k přestavbě obráběcích strojů na digitální ukazatele.

Upozornění:

Lze použít pouze ve spojení se zobrazovacím přístrojem č. 499355.

Technický popis

Efektivní měřicí délka L ₀	600 mm
Rozteč otvorů L ₂	778 mm
Maximální dráha měřicí hlavy L ₁	640 mm
Přesnost měření (20°)	7 μm

Šířka	22 mm
Délka kabelu	3,4 m
Celková délka L ₃	798 mm
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Síťový provoz
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Lineární měřítko

Příslušenství

Digitální zobrazovací přístroj Počet zobrazených os 2	499356 2
Digitální zobrazovací přístroj Počet zobrazených os 3	499356 3