

**Plochý pilník, Sek 3 (jemný), Délka bez stopky: 100mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 510300 100 |
| GTIN | 4009215016727 |
| Třída artiklu | 56B |

Popis**Provedení:**

Polotovary jsou kované a broušené a pomocí speciálních strojů opatřené přesným sekem o rovnoměrné hustotě a hloubce. **Nevypouklé pilníky** mají tvar zubů, který je přizpůsoben danému druhu pilníku.

3 strany se seky; tupý výběh.

Použití:

Kvalitní pilník pro použití v dílně s dlouhou životností a vysokým výkonem.

Norma:

DIN 7261 Form A

Technický popis

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Průřez | 12×3 mm |
| Délka bez stopky | 100 mm |
| Atribut názvu produktu | Sek 3 (jemný) |
| Sek | 3 |
| Typ seku | jemný |
| Tvar | A |
| Popis tvaru | plochý, tupý výběh |
| Pilované plochy | 3 |
| Včetně rukojeti pilníku | ne |
| Norma | DIN 7261 |
| Druh produktu | Dílenský pilník |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------|-----------------|----------------|---------|
| Al Mg | omezené použití | | |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 55 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 60 HRC | omezené použití | | |
| INOX | omezené použití | | |
| GG(G) | vhodný | | |
| CuZn | vhodný | | |
| Plasty, GFK | vhodný | | |
| Dřevo | vhodný | | |

Příslušenství

| | |
|--|---------------|
| Rukojeť pilníku z plastu Celková délka 90 mm | 519510 90 |
| Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 80X20 mm | 576000 80X20 |
| Rukojeť pilníku z tvrdého dřeva Celková délka 80 mm | 519400 80 |
| Rukojeť pilníku z tvrdého dřeva Celková délka 100 mm | 519400 100 |
| Rukojeť pilníku z plastu Celková délka 100 mm | 519550 100 |
| 2komponentní ergonomická rukojeť pilníku Celková délka 95 mm | 519600 95 |
| Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 100X25 mm | 576000 100X25 |
| Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 115X40 mm | 576000 115X40 |