

**Plochý pilník, sek 1 (hrubý), Délka bez stopky: 300mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	510100 300
GTIN	4009215016857
Třída artiklu	56B

Popis**Provedení:**

Polotovary jsou kované a broušené a pomocí speciálních strojů opatřené přesným sekem o rovnoměrné hustotě a hloubce. **Nevypouklé pilníky** mají tvar zubů, který je přizpůsoben danému druhu pilníku.

3 strany se seky; tupý výběh.

Použití:

Kvalitní pilník pro použití v dílně s dlouhou životností a vysokým výkonem.

Norma:

DIN 7261 Form A

Technický popis

Délka bez stopky	300 mm
Průřez	30×7 mm
Atribut názvu produktu	sek 1 (hrubý)
Sek	1
Typ seku	hrubý
Tvar	A
Popis tvaru	plochý, tupý výběh
Pilované plochy	3
Včetně rukojeti pilníku	ne
Norma	DIN 7261
Druh produktu	Dílenský pilník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
INOX	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		

Příslušenství

Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 100X25 mm	576000 100X25
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 115X40 mm	576000 115X40
Rukojeť pilníku z tvrdého dřeva Celková délka 160 mm	519400 160
Rukojeť pilníku z plastu Celková délka 125 mm	519510 125
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 80X20 mm	576000 80X20
2komponentní ergonomická rukojeť pilníku Celková délka 120 mm	519600 120
Rukojeťpilníku z plastu Celková délka 120 mm	519550 120