

**Brusný pás normální korund (A) KK711X, 50×1000 mm, Zrnitost: 120****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	558035 120
GTIN	4018875387986
Třída artiklu	56V

Popis**Provedení:**

Univerzální brusný pás posypaný **normálním korundem (A)**. Podklad brusného prostředku je optimálně přizpůsoben zrna a druhu brusného pásu.

Robustní tkanina X pro **vysoký úběr materiálu** na stacionárních bruskách.

Použití:

Univerzálně použitelné u všech obvyklých materiálů: **ocel**, NŽ kovy, litina, **slitiny hliníku**, **dřevo**.

Upozornění:

Další velikosti zrna, kvality a rozměry jsou k dodání podle minimálních množství výrobce na poptávku. Bez zadání při objednávce bude dodáno se standardním spojením pásu. Brusné pásy pro satinovací stroje najdete pod č. 568526 a násl.

Technický popis

Zrnitost	120
Řada	KK711X
Zkratka brusiva	A

Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šířka brusného pásu	50 mm
Délka brusného pásu	1000 mm
Atribut názvu produktu	50×1000 mm
Druh produktu	Brusný pás

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný	35-40 m/s	
Ocel < 900 N/mm	vhodný	32-38 m/s	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	20-25 m/s	P
Ocel < 55 HRC	omezené použití	32-38 m/s	H
INOX	omezené použití	18-30 m/s	
Ti	omezené použití	10-20 m/s	
GG(G)	omezené použití	30-45 m/s	K
CuZn	vhodný	35-45 m/s	N
Plasty, GFK	vhodný	10-30 m/s	
Dřevo	vhodný	23-26 m/s	
suché	vhodný		