



Brusná tkanina, sada úsporných rolí (A), hnědá KK 114 F, 40 mm × 50 m, Počet různých rolí: 5



Údaje o objednávce

Artikové číslo	557870 5
GTIN	2050001030337
Třída artiklu	56V

Popis

Provedení:

Hustě tkaná bavlněná tkanina s rovnoměrně rozmístěným zrnem vázaným syntetickou pryskyřicí **normální korund (A)**. Velmi dobrá přilnavost zrna, vysoký brusný výkon a dlouhá životnost.

Typ **VSM KK 114 F**: tkanina **hnědá pro velmi vysoké nároky**. Tato kvalita je **obzvláště vláčná a odolná vůči petroleji a oleji** a lze ji trhat v podélném směru čistě a bez tvorby třísní.

Délka 50 m. Balení **s integrovaným odtrhávacím nožem**. **5dílná** = základní vybavení po 1 brusné roli se zrnem 40, 80, 150, 240, 400.

Použití:

Hodí se dobře k ručnímu broušení kovů, ale i jiných materiálů.

Technický popis

Počet různých rolí	5
Řada	KK114F
Brusivo	normální korund
Zkratka brusiva	A

Šířka úsporných rolí	40 mm
Délka úsporných rolí	50 m
Atribut názvu produktu	40 mm × 50 m
Druh produktu	Brusná tkanina

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Laky	omezené použití		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

Příslušenství

Zásobník na 5 úsporných rolí 20 – 50 mm × 50 m	557960
Brusná tkanina na úsporné roli (A) hnědá KK 114 F Zrnitost 80	557700 80
Brusná tkanina na úsporné roli (A) hnědá KK 114 F Zrnitost 150	557700 150

Brusná tkanina na úsporné roli (A) hnědáKK 114 F Zrnitost
40

557700 40

Brusná tkanina na úsporné roli (A) hnědáKK 114 F Zrnitost
400

557700 400

Brusná tkanina na úsporné roli (A) hnědáKK 114 F Zrnitost
240

557700 240