



Stereomikroskop, Typ: A60S



Údaje o objednávce

Artikové číslo	491782 A60S
GTIN	7630003566154
Třída artiklu	49B

Popis

Provedení:

Mikroskop StereoZoom s rozsahem zvětšení od 5x do 30x, umožňující jak pozorování detailů, tak také přehledné zobrazení. Díky patentované technologii FusionOptics™ poskytuje Leica A60 hloubku ostrosti od 13,6 mm na nejnižším stupni zoomu – odpadá časově náročné doostřování vyšších obrobků.

- **Jedinečná hloubka ostrosti (13,6 mm).**
- **46 mm pole objektu.**
- **Ergonomická práce díky velké pracovní vzdálenosti (122 mm).**
- **Antistatický plastový plášť.**
- **Včetně LED kruhového světla s 10 stupni jasů.**
- **Difuzér pro redukci odrazů (lze sejmout).**

Se stativem s otočným ramenem

- **Pro opakující se předměty.**
- **Vlastní zemnicí bod na základně.**
- **Obzvláště vysoká stabilita pro práci při velkém zvětšení.**

Použití:

Ideální pro průmyslové inspekce, montáže a kontroly kvality.

Rozsah dodávky:

Včetně síťového kabelu.

Zvláštní příslušenství:

Prosvětlení č. 491777 vel. BLI.

Technický popis

System LED osvětlení	16 Med Power SMT LEDs
Základna šířka	266 mm
Optický systém	Greenough s Fusion Optics™
Maximální vyložení	560 mm
Ø zorné pole	46 mm
Zoom	6 : 1
Maximální hloubka ostrosti	13,6 mm
Pracovní vzdálenost	122 mm
Teplota barev osvětlení	5600 K
Zvětšení (xnásobné)	5 - 30
Rozsah zorného pole	38 stupeň
Základna délka	230 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Stereomikroskop

Příslušenství

Prosvětlení Typ BLI	491777 BLI
---------------------	------------