

**Kulatý pilník, sek 1 (hrubý), Délka bez stopky: 100mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	514100 100
GTIN	4009215017793
Třída artiklu	56B

Popis**Provedení:**

Polotovary jsou kované a broušené a pomocí speciálních strojů opatřené přesným sekem o rovnoměrné hustotě a hloubce. **Nevypouklé pilníky** mají tvar zubů, který je přizpůsoben danému druhu pilníku.

S drážkovým sekem; polotupý výběh.

Použití:

Kvalitní pilník pro použití v dílně s dlouhou životností a vysokým výkonem.

Norma:

DIN 7261 Form F

Technický popis

Délka bez stopky	100 mm
Průměr	4 mm
Atribut názvu produktu	sek 1 (hrubý)
Sek	1
Typ seku	hrubý
Tvar	F
Popis tvaru	kulatý
Pilované plochy	seky na všech stranách
Včetně rukojeti pilníku	ne
Norma	DIN 7261
Druh produktu	Dílenský pilník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
INOX	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		

Příslušenství

Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 115X40 mm	576000 115X40
2komponentní ergonomická rukojeť pilníku Celková délka 95 mm	519600 95
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 80X20 mm	576000 80X20
Rukojeť pilníku z plastu Celková délka 90 mm	519510 90
Rukojeť pilníku z tvrdého dřeva Celková délka 70 mm	519400 70
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 100X25 mm	576000 100X25
Rukojeťpilníku z plastu Celková délka 100 mm	519550 100
Rukojeť pilníku z tvrdého dřeva Celková délka 80 mm	519400 80