



Stereomikroskop, Typ: A60F



Údaje o objednávce

Artikové číslo	491782 A60F
GTIN	7630003566161
Třída artiklu	49B

Popis

Provedení:

Mikroskop StereoZoom s rozsahem zvětšení od 5× do 30×, umožňující jak pozorování detailů, tak také přehledné zobrazení. Díky patentované technologii FusionOptics™ poskytuje Leica A60 hloubku ostrosti od 13,6 mm na nejnižší stupni zoomu – odpadá časově náročné doostřování vyšších obrobků.

- **Jedinečná hloubka ostrosti (13,6 mm).**
- **46 mm pole objektu.**
- **Ergonomická práce díky velké pracovní vzdálenosti (122 mm).**
- **Antistatický plastový plášť.**
- **Včetně LED kruhového světla s 10 stupni jasu.**
- **Difuzér pro redukci odrazů (lze sejmout).**

Včetně stativu.

- **Jednoduchý pohled objektivem ve směru x a y.**
- **Jednoduché výškové nastavování pro různé výšky předmětů.**
- **Maximální úspora místa díky upevnění pomocí svěrky na stole.**

Použití:

Ideální pro průmyslové inspekce, montáže a kontroly kvality.

Rozsah dodávky:

Včetně síťového kabelu.

Zvláštní příslušenství:

Prosvětlení č. 491777 vel. BLI.

Technický popis

Zoom	6 : 1
Maximální hloubka ostrosti	13,6 mm
Maximální vyložení	995 mm
Pracovní vzdálenost	122 mm
Rozsah zorného pole	38 stupeň
System LED osvětlení	16 Med Power SMT LEDs
Teplota barev osvětlení	5600 K
Optický systém	Greenough s Fusion Optics™
Ø zorné pole	46 mm
Zvětšení (xnásobné)	5 - 30
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Stereomikroskop

Příslušenství

Prosvětlení Typ BLI	491777 BLI
---------------------	------------