

**4hranný pilník, Sek 2 (střední), Délka bez stopky: 200mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	512200 200
GTIN	4009215017434
Třída artiklu	56B

**Popis****Provedení:**

Polotovary jsou kované a broušené a pomocí speciálních strojů opatřené přesným sekem o rovnoměrné hustotě a hloubce. **Nevypouklé pilníky** mají tvar zubů, který je přizpůsoben danému druhu pilníku.

**Seky na všech stranách; polotupý výběh.**

**Použití:**

**Kvalitní pilník** pro použití v dílně s dlouhou životností a vysokým výkonem.

**Norma:**

**DIN 7261 Form D**

**Upozornění:**

Varianta pilníku s rukojetí k dispozici pod č. 512201.

**Technický popis**

Délka bez stopky	200 mm
Šířka	8 mm
Atribut názvu produktu	Sek 2 (střední)
Sek	2
Typ seku	střední
Tvar	D
Popis tvaru	čtyřhranný, polotupý výběh
Pilované plochy	4
Včetně rukojeti pilníku	ne
Norma	DIN 7261

Druh produktu

Dílenský pilník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
INOX	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		

## Příslušenství

Rukojeť pilníku z tvrdého dřeva Celková délka 100 mm	519400 100
2komponentní ergonomická rukojeť pilníku Celková délka 110 mm	519600 110
2komponentní ergonomická rukojeť pilníku Celková délka 120 mm	519600 120
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 100X25 mm	576000 100X25
Rukojeťpilníku z plastu Celková délka 110 mm	519550 110
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 115X40 mm	576000 115X40
Rukojeť pilníku z plastu Celková délka 100 mm	519510 100
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 80X20 mm	576000 80X20
Rukojeť pilníku z plastu Celková délka 110 mm	519510 110