



Mikroskopový systém, Typ: DMS300



Údaje o objednávce

Artikové číslo	491795 DMS300
GTIN	7630003575002
Třída artiklu	49B

Popis

Provedení:

Digitální mikroskopový systém s integrovanou optikou High-End a výkonnou digitální kamerou, doplněný o LED osvětlení a systém s otočným ramenem. Optimalizovaný pro provádění digitálních inspekcí v průmyslovém prostředí.

- **Digitální kamera s rozlišením 2,5 megapixelů.**
- **Vysoká rychlost živého obrazu: až 30 snímků za sekundu.**
- **Programovatelná přednastavení a možnost importování slučování snímků.**
- **Přímé řízení všech parametrů kamery prostřednictvím infračerveného dálkového ovládání (v režimu HD).**
- **Přímé ukládání z HD filmového klipu na SD kartu.**
- **8:1 úsek transfokace (s možností zapnutí clickstop) umožňuje rychlý přechod z přehledu až k detailu.**
- **Rozsah zvětšení 15× až 120× digitálně (včetně 0,8× objektivu) pomocí 22palcového monitoru.**
- **Parfokální optika – žádné dodatečné zaostřování při změně zvětšení.**

Výhoda:

- **Ergonomická práce díky vysokému komfortu obsluhy.**
- **Optimalizované pro jednoduchou a rychlou kontrolu kvality, zkoušky a dokumentaci**
- **Provoz Stand-Alone s HD monitorem, možný bez PC.**
- **Přímé řízení všech parametrů kamery.**
- **Software Leica LAS EZ pro obrazové záznamy na PC.**

Rozsah dodávky:

Stereomikroskop, stativ s otočným ramenem, objektiv 0,8x, LED kruhové světlo, ruční / nožní spínač, 2 dálková ovládání, HDMI a USB kabel, univerzální USB síťový napáječ, SD karta. **Včetně** softwaru Leica Application Suite EZ (LAS EZ).

Zvláštní příslušenství:

Prosvětlení č. 491777 vel. BLI.

Rozlišení živého obrazu maximálně: 1920×1080 px

Rozlišení filmového klipu maximálně: 1920×1080 px

Rozlišení jednotlivého snímku maximálně: 1824×1368 px

Objektiv: 0,8x achromaticky

Hmotnost: 24,2 kg

Technický popis

Rozlišení živého obrazu maximálně	1920×1080 px
Hmotnost	24,2 kg
Objektiv	0,8x achromaticky
Rozlišení filmového klipu maximálně	1920×1080 px
Rozlišení jednotlivého snímku maximálně	1824×1368 px
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Systém pro videoinspekce

Příslušenství

Prosvětlení Typ BLI	491777 BLI
---------------------	------------