

**4hranný pilník, Sek 2 (střední), Délka bez stopky: 250mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	512200 250
GTIN	4009215017465
Třída artiklu	56B

**Popis****Provedení:**

Polotovary jsou kované a broušené a pomocí speciálních strojů opatřené přesným sekem o rovnoměrné hustotě a hloubce. **Nevypouklé pilníky** mají tvar zubů, který je přizpůsoben danému druhu pilníku.

**Seky na všech stranách; polotupý výběh.**

**Použití:**

**Kvalitní pilník** pro použití v dílně s dlouhou životností a vysokým výkonem.

**Norma:**

**DIN 7261 Form D**

**Upozornění:**

Varianta pilníku s rukojetí k dispozici pod č. 512201.

**Technický popis**

Šířka	10 mm
Délka bez stopky	250 mm
Atribut názvu produktu	Sek 2 (střední)
Sek	2
Typ seku	střední
Tvar	D
Popis tvaru	čtyřhranný, polotupý výběh
Pilované plochy	4
Včetně rukojeti pilníku	ne
Norma	DIN 7261

Druh produktu

Dílenský pilník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
INOX	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		

## Příslušenství

Rukojeťpilníku z plastu Celková délka 110 mm	519550 110
Rukojeť pilníku z tvrdého dřeva Celková délka 120 mm	519400 120
2komponentní ergonomická rukojeť pilníku Celková délka 110 mm	519600 110
Rukojeť pilníku z plastu Celková délka 125 mm	519510 125
Rukojeť pilníku z plastu Celková délka 110 mm	519510 110
2komponentní ergonomická rukojeť pilníku Celková délka 120 mm	519600 120
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 80X20 mm	576000 80X20
Rukojeťpilníku z plastu Celková délka 120 mm	519550 120
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 115X40 mm	576000 115X40
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 100X25 mm	576000 100X25