



## Půlkulatý pilník, Sek 2, Délka bez stopky: 200mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	513210 200
GTIN	4045197571663
Třída artiklu	52A

### Popis

#### Provedení:

Polotovary jsou kované a broušené a pomocí speciálních strojů opatřené přesným sekem o rovnoměrné hustotě a hloubce. **Nevypouklé pilníky** mají tvar zubů, který je přizpůsoben danému druhu pilníku.

**S drážkovým sekem; polotupý výběh.**

#### Použití:

**Kvalitní pilník** pro použití v dílně s dlouhou životností a vysokým výkonem.

#### Norma:

**DIN 7261 Form E**

### Technický popis

Průřez	20×5 mm
Délka bez stopky	200 mm
Atribut názvu produktu	Sek 2
Tvar	E
Popis tvaru	půlkulatý
Pilované plochy	seky na všech stranách
Včetně rukojeti pilníku	ne
Norma	DIN 7261
Druh produktu	Dílenský pilník

### Údaje o uživateli

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
INOX	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		

## Příslušenství

Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 80X20 mm	576000 80X20
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 115X40 mm	576000 115X40
Rukojeť pilníku z plastu Celková délka 110 mm	519550 110
Rukojeť pilníku z plastu Celková délka 110 mm	519510 110
Rukojeť pilníku z tvrdého dřeva Celková délka 120 mm	519400 120
2komponentní ergonomická rukojeť pilníku Celková délka 110 mm	519600 110
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 100X25 mm	576000 100X25
2komponentní ergonomická rukojeť pilníku Celková délka 120 mm	519600 120
Rukojeť pilníku z plastu Celková délka 100 mm	519510 100