

**Kulatý pilník, sek 1 (hrubý), Délka bez stopky: 300mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 514100 300 |
| GTIN | 4009215017946 |
| Třída artiklu | 56B |

Popis**Provedení:**

Polotovary jsou kované a broušené a pomocí speciálních strojů opatřené přesným sekem o rovnoměrné hustotě a hloubce. **Nevypouklé pilníky** mají tvar zubů, který je přizpůsoben danému druhu pilníku.

S drážkovým sekem; polotupý výběh.

Použití:

Kvalitní pilník pro použití v dílně s dlouhou životností a vysokým výkonem.

Norma:

DIN 7261 Form F

Technický popis

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Průměr | 12 mm |
| Délka bez stopky | 300 mm |
| Atribut názvu produktu | sek 1 (hrubý) |
| Sek | 1 |
| Typ seku | hrubý |
| Tvar | F |
| Popis tvaru | kulatý |
| Pilované plochy | seky na všech stranách |
| Včetně rukojeti pilníku | ne |
| Norma | DIN 7261 |
| Druh produktu | Dílenský pilník |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------|-----------------|----------------|---------|
| Al Mg | omezené použití | | |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 55 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 60 HRC | omezené použití | | |
| INOX | omezené použití | | |
| GG(G) | vhodný | | |
| CuZn | vhodný | | |
| Plasty, GFK | vhodný | | |
| Dřevo | vhodný | | |

Příslušenství

| | |
|---|---------------|
| 2komponentní ergonomická rukojeť pilníku Celková délka 120 mm | 519600 120 |
| Rukojeť pilníku z plastu Celková délka 125 mm | 519510 125 |
| Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 80X20 mm | 576000 80X20 |
| Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 100X25 mm | 576000 100X25 |
| Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 115X40 mm | 576000 115X40 |
| Rukojeť pilníku z tvrdého dřeva Celková délka 140 mm | 519400 140 |
| Rukojeťpilníku z plastu Celková délka 120 mm | 519550 120 |