

**4hranný pilník, Sek 2 (střední), Délka bez stopky: 300mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 512200 300    |
| GTIN           | 4009215017496 |
| Třída artiklu  | 56B           |

**Popis****Provedení:**

Polotovary jsou kované a broušené a pomocí speciálních strojů opatřené přesným sekem o rovnoměrné hustotě a hloubce. **Nevypouklé pilníky** mají tvar zubů, který je přizpůsoben danému druhu pilníku.

**Seky na všech stranách; polotupý výběh.**

**Použití:**

**Kvalitní pilník** pro použití v dílně s dlouhou životností a vysokým výkonem.

**Norma:**

**DIN 7261 Form D**

**Upozornění:**

Varianta pilníku s rukojetí k dispozici pod č. 512201.

**Technický popis**

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Šířka                   | 12 mm                      |
| Délka bez stopky        | 300 mm                     |
| Atribut názvu produktu  | Sek 2 (střední)            |
| Sek                     | 2                          |
| Typ seku                | střední                    |
| Tvar                    | D                          |
| Popis tvaru             | čtyřhranný, polotupý výběh |
| Pilované plochy         | 4                          |
| Včetně rukojeti pilníku | ne                         |
| Norma                   | DIN 7261                   |

Druh produktu

Dílenský pilník

## Údaje o uživateli

|                  | Použití         | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|------------------|-----------------|----------------|---------|
| Al Mg            | omezené použití |                |         |
| Ocel < 900 N/mm  | vhodný          |                |         |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný          |                |         |
| Ocel < 55 HRC    | vhodný          |                |         |
| Ocel < 60 HRC    | omezené použití |                |         |
| INOX             | omezené použití |                |         |
| GG(G)            | vhodný          |                |         |
| CuZn             | vhodný          |                |         |
| Plasty, GFK      | vhodný          |                |         |
| Dřevo            | vhodný          |                |         |

## Příslušenství

|   |               |
|---|---------------|
| Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 115X40 mm        | 576000 115X40 |
| Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 80X20 mm         | 576000 80X20  |
| Rukojeť pilníku z plastu Celková délka 125 mm                 | 519510 125    |
| Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 100X25 mm        | 576000 100X25 |
| Rukojeťpilníku z plastu Celková délka 120 mm                  | 519550 120    |
| 2komponentní ergonomická rukojeť pilníku Celková délka 120 mm | 519600 120    |
| Rukojeť pilníku z tvrdého dřeva Celková délka 140 mm          | 519400 140    |