



Víceúčelový plochý pilník speciální sek; komplet s rukojetí, Délka bez stopky: 100mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	515000 100
GTIN	4009215169911
Třída artiklu	56B

Popis

Provedení:

Polotovary jsou kované a broušené a pomocí speciálních strojů opatřené přesným sekem o rovnoměrné hustotě a hloubce. **Nevypouklé pilníky** mají tvar zubů, který je přizpůsoben danému druhu pilníku.

Plochý pilník s vysokým řezným výkonem, provedenými zuby a širokými lamači třísek pro snadné tahy bez vynaložení velké síly a vysoký řezný výkon – prostory pro třísky se nezanášejí – dobré vyhazování třísek.
Ploché strany se speciálním sekem, jedna strana s drážkou pro lámání třísek, pro nejvyšší výkon při pilování. Zadní strana s průchozím sekem pro obzvláště jemné opracování povrchu. Pilník s tupým zakončením. Univerzální mini pilník, ocelová rukojeť potažená PVC.

Použití:

Kvalitní pilník pro použití v dílně s dlouhou životností a vysokým výkonem.

Technický popis

Délka bez stopky	100 mm
Průřez	10×4 mm
Druh produktu	Víceúčelový pilník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		

Ocel < 1400 N/mm	omezené použití
Ocel < 55 HRC	vhodný
Ocel < 60 HRC	omezené použití
INOX	omezené použití
GG(G)	vhodný
CuZn	vhodný
Plasty, GFK	vhodný
Dřevo	vhodný

Příslušenství

Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 80X20 mm	576000 80X20
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 100X25 mm	576000 100X25
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 115X40 mm	576000 115X40