

**Půlkulatý pilník, Sek 3 (jemný), Délka bez stopky: 150mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	513300 150
GTIN	4009215017601
Třída artiklu	56B

Popis**Provedení:**

Polotovary jsou kované a broušené a pomocí speciálních strojů opatřené přesným sekem o rovnoměrné hustotě a hloubce. **Nevypouklé pilníky** mají tvar zubů, který je přizpůsoben danému druhu pilníku.

S drážkovým sekem; polotupý výběh.

Použití:

Kvalitní pilník pro použití v dílně s dlouhou životností a vysokým výkonem.

Norma:

DIN 7261 Form E

Technický popis

Délka bez stopky	150 mm
Průřez	16x5 mm
Atribut názvu produktu	Sek 3 (jemný)
Sek	3
Typ seku	jemný
Tvar	E
Popis tvaru	půlkulatý
Pilované plochy	seky na všech stranách
Včetně rukojeti pilníku	ne
Norma	DIN 7261
Druh produktu	Dílenský pilník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
INOX	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		

Příslušenství

Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 80X20 mm	576000 80X20
Rukojeťpilníku z plastu Celková délka 110 mm	519550 110
Rukojeť pilníku z plastu Celková délka 100 mm	519510 100
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 115X40 mm	576000 115X40
Rukojeť pilníku z plastu Celková délka 90 mm	519510 90
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 100X25 mm	576000 100X25
Rukojeť pilníku z tvrdého dřeva Celková délka 120 mm	519400 120
2komponentní ergonomická rukojeť pilníku Celková délka 110 mm	519600 110