



## Sada víceúčelových pilníků 5dílná ve svinovacím pouzdře Sek 1, Délka bez stopky: 300mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	517100 300
GTIN	4009215074758
Třída artiklu	56B

### Popis

#### Provedení:

Polotovary jsou kované a broušené a pomocí speciálních strojů opatřené přesným sekem o rovnoměrné hustotě a hloubce. **Nevypouklé pilníky** mají tvar zubů, který je přizpůsoben danému druhu pilníku.

Pro ochranu pilníků jsou sady přehledně uloženy v **silných nylonových svinovacích pouzdrech**.

Chráněné pilníky nemohou nic znečistit a nedochází k poškození seku; to zajišťuje konstantní vysoký výkon při pilování, hladké plochy pilníku a prodlouženou životnost.

S nárazuvzdornými plastovými rukojeťmi.

**Sek 1** = hrubý.

#### Použití:

**Kvalitní pilníky** pro použití v dílně s dlouhou životností a vysokým výkonem.

#### Rozsah dodávky:

**5dílná sada pilníků po jednom plochém, 3hranném, 4hranném, kulatém a půlkulatém pilníku.**

### Technický popis

Délka bez stopky	300 mm
Sek	1
Norma	DIN 7261

Druh produktu

Dílenský pilník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
INOX	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		

## Příslušenství

Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 115X40 mm	576000 115X40
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 100X25 mm	576000 100X25
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 80X20 mm	576000 80X20