



Stůl pro měřicí mikroskopy, Šířka×hloubka: 1500X700 mm



Údaje o objednávce

Číslo objednávky	491914 1500X700
GTIN	4045197488633
Třída artiklu	41M

Popis

Provedení:

Plášť ze svařeného ocelového plechu s jednostranně zakulacenou pracovní deskou z Beolinu, grafitový náklížek 3 mm silný. S praktickou odkládací přihrádkou z ocelového plechu. Včetně zamykacího systému GARANT.

Vhodné pro :

GARANT měřicí videomikroskopy s rozsahem měření max. X=200 / Y=100.

Osazení:

Výška čela zásuvky (levá): 60; 300; 300 mm

Lakování:

Korpus bílý hliník RAL 9006, zásuvky ocelově modrá RAL 5011.

Výška pracovního stolu: 840 mm

Zásuvky/výsuvné dno nosnost: 100 kg

Tloušťka desky: 50 mm

Výsuv zásuvky: 90 %

Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9

Cylindrický zámek: modulární nástrčná vložka

Užitná šířka zásuvky: 490 mm

Užitná hloubka zásuvky: 520 mm

Nosnost rozdělená do plochy: 1000 kg

Hmotnost: 124 kg

Technický popis

Nosnost rozdělená do plochy	1000 kg
Užitná šířka zásuvky	490 mm
Zamykací elektronický systém - přestavitelný	ano
Hmotnost	124 kg
Užitná hloubka zásuvky	520 mm
Počet zásuvek	3
Výška pracovního stolu	840 mm
Zásuvky/výsuvné dno nosnost	100 kg
Tloušťka desky	50 mm
Výsuv zásuvky	90 %
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka