

**Pilník na ostření pil sek 3 (jemný) tvar F, Délka bez stopky: 250mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	518550 250
GTIN	4009215005486
Třída artiklu	56B

**Popis****Provedení:**

**Speciální kvalita, jeden sek, vhodný zejména k ostření ocelových pilových listů na dřevo.**

Tyto pilníky na pilové listy zaručují vysoký výkon při pilování a dlouhou životnost. Polotovary jsou kované, broušené a pomocí speciálních strojů opatřené přesným sekem o rovnoměrné hustotě a hloubce. Hotové pilníky mají ideální tvar zubů, který je přizpůsoben danému druhu pilníku. **Seky na všech stranách.**

Tvar F s kulatými hranami.

**Technický popis**

Průřez	25×5 mm
Délka bez stopky	250 mm
Tvar	F
Norma	DIN 7262
Druh produktu	Pilník na pily

**Údaje o uživateli**

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		

Ocel < 60 HRC	omezené použití
INOX	omezené použití
GG(G)	vhodný
CuZn	vhodný
Plasty, GFK	vhodný
Dřevo	omezené použití

## Příslušenství

Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 115X40 mm	576000 115X40
Rukojeť pilníku z plastu Celková délka 110 mm	519510 110
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 80X20 mm	576000 80X20
Rukojeťpilníku z plastu Celková délka 110 mm	519550 110
2komponentní ergonomická rukojeť pilníku Celková délka 110 mm	519600 110
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 100X25 mm	576000 100X25
Rukojeťpilníku z plastu Celková délka 120 mm	519550 120
Rukojeť pilníku z tvrdého dřeva Celková délka 140 mm	519400 140
2komponentní ergonomická rukojeť pilníku Celková délka 120 mm	519600 120
Rukojeť pilníku z plastu Celková délka 125 mm	519510 125