

**Brusný pás zirkonový korund (ZA) ZK713T, 30×533 mm, Zrnitost: 40****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	558260 40
GTIN	4018875727379
Třída artiklu	56V

Popis**Provedení:**

Vysoce výkonný brusný pás se zirkonovým korundem (ZA) pro vysoký úběr. **Průběžné samoostření** zajišťuje ve srovnání s normálním korundem **delší životnost** při **vyšším řezném výkonu** a konstantní kvalitě povrchu.

Tkanina T (robustní-pružná) se **speciální pružností** pro obrábění úzkých rádiusů ručně vedenými stroji.

Použití:

Pro obrábění všech **ocelí a slitin oceli, litiny** i NŽ kovů.

Upozornění:

Další velikosti zrna, kvality a rozměry jsou k dodání podle minimálních množství výrobce na poptávku. Bez zadání při objednávce bude dodáno se standardním spojením pásu. Brusné pásy pro satinovací stroje najdete pod č. 568526a další.

Technický popis

Zrnitost	40
Řada	Ozubení ZK713T
Zkratka brusiva	ZA

Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šířka brusného pásu	30 mm
Délka brusného pásu	533 mm
Atribut názvu produktu	30×533 mm
Druh produktu	Brusný pás

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	omezené použití	35-40 m/s	
Ocel < 900 N/mm	vhodný	32-38 m/s	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	20-25 m/s	P
Ocel < 55 HRC	vhodný	32-38 m/s	H
Ocel < 60 HRC	vhodný	25-30 m/s	H
Ocel < 67 HRC	vhodný	20-25 m/s	H
INOX	vhodný	18-30 m/s	
Ti	vhodný	10-20 m/s	
GG(G)	vhodný	30-45 m/s	K
Dřevo	vhodný	23-26 m/s	
suché	vhodný		