

**Soustružnický pilník sek 2 (střední), Délka bez stopky: 250mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	518200 250
GTIN	4009215007527
Třída artiklu	56B

Popis**Provedení:**

Polotovary jsou kované, broušené a pomocí speciálních strojů opatřené přesným sekem o rovnoměrné hustotě a hloubce. Hotové pilníky mají ideální tvar zubů, který je přizpůsoben danému druhu pilníku. Tyto speciální pilníky zaručují hladké plochy. **Speciální pilníky** jsou vyráběny na precizních automatech. **Zaručují vysoký výkon při pilování a dlouhou životnost. 2 strany se seky a drážkami (vylepšený odvod třísek).**

Technický popis

Délka bez stopky	250 mm
Průřez	25×6,3 mm
Tvar	H
Norma	DIN 7261
Druh produktu	Soustružnický pilník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		

Ocel < 60 HRC	omezené použití
INOX	omezené použití
GG(G)	vhodný
CuZn	vhodný
Plasty, GFK	vhodný
Dřevo	omezené použití

Příslušenství

Rukojeť pilníku z tvrdého dřeva Celková délka 140 mm	519400 140
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 80X20 mm	576000 80X20
Rukojeťpilníku z plastu Celková délka 110 mm	519550 110
Rukojeťpilníku z plastu Celková délka 120 mm	519550 120
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 100X25 mm	576000 100X25
Rukojeť pilníku z plastu Celková délka 110 mm	519510 110
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 115X40 mm	576000 115X40
2komponentní ergonomická rukojeť pilníku Celková délka 110 mm	519600 110
2komponentní ergonomická rukojeť pilníku Celková délka 120 mm	519600 120
Rukojeť pilníku z plastu Celková délka 125 mm	519510 125