

Frézovaný pilník, plochý, jemné, Délka bez stopky: 300mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	519130 300
GTIN	2050001696250
Třída artiklu	56B

Popis**Provedení:**

Frézované pilníky se vyznačují zvláště ostrými břity frézovanými z plného materiálu a optimálně tvarovanými komorami na třísky. Díky tomu jsou snadno odváděny i třísky z měkkého a klzkého materiálu. **Nedochází k zanášení.**

Ploché, 3-stranně frézované.

Technický popis

Délka bez stopky	300 mm
Průřez	31×7 mm
Stupeň jemnosti	jemné
Vzdálenost ostří cca	1,5 mm
Tvar	A
Atribut názvu produktu	jemné
Norma	DIN 7264
Pro materiál	Oceli VA, tvrdé materiály, umělé pryskyřice, plechy. Vhodné pro strhávání hran, obtahování, jemné zarovnávání.
Druh produktu	Frézovaný pilník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití		
Ocel < 55 HRC	omezené použití		
INOX	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		

Příslušenství

Rukojeťpilníku z plastu Celková délka 120 mm	519550 120
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 100X25 mm	576000 100X25
Rukojeť pilníku z tvrdého dřeva Celková délka 160 mm	519400 160
2komponentní ergonomická rukojeť pilníku Celková délka 120 mm	519600 120
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 115X40 mm	576000 115X40
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 80X20 mm	576000 80X20
Rukojeť pilníku z plastu Celková délka 125 mm	519510 125