




Sada víceúčelových pilníků 5dílná ve svinovacím pouzdře Sek 2, s dřevěnou rukojetí, Délka bez stopky: 200mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	517240 200
GTIN	4009215169928
Třída artiklu	56B

Popis

Provedení:

Polotovary jsou kované a broušené a pomocí speciálních strojů opatřené přesným sekem o rovnoměrné hustotě a hloubce. **Nevypouklé pilníky** mají tvar zubů, který je přizpůsoben danému druhu pilníku.

Pro ochranu pilníků jsou sady přehledně uloženy v **silných nylonových svinovacích pouzdrech**. Chráněné pilníky nemohou nic znečistit a nedochází k poškození seku; to zajišťuje konstantní vysoký výkon při pilování, hladké plochy pilníku a prodlouženou životnost.

S rukojetí z tvrdého dřeva.

Sek 2 = střední.

Použití:

Kvalitní pilníky pro použití v dílně s dlouhou životností a vysokým výkonem.

Rozsah dodávky:

5dílná sada pilníků po jednom **plochém, 3hranném, 4hranném, kulatém a půlkulatém pilníku**.

Technický popis

Délka bez stopky	200 mm
Sek	2
Norma	DIN 7261

Druh produktu

Dílenský pilník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
INOX	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		

Příslušenství

Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 80X20 mm	576000 80X20
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 100X25 mm	576000 100X25
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 115X40 mm	576000 115X40