

Garant**Držák na obrábění drážek standard Ø DS 25 mm, Od šířky drážky m: 14mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	290355 14
GTIN	4045197882929
Třída artiklu	29K

Popis

Pozor:

Min. Ø předvrtání použijte vždy podle šířky drážky (např. pro šířku drážky 14 mm = min. Ø předvrtání 38,22 mm.)

Upozornění:

- **Jednotlivé velikosti držáků jsou vhodné pro různé šířky drážek. V těchto případech vždy podle možnosti používejte pro maximální stabilitu optimální kombinaci držáku a rezné vložky (identická velikost).**
- **U soustruhů bez osy Y používejte pro přesné nastavení souřadnice Y excentrické pouzdro č. 290391 – 290393.**
- **U obráběcích center používejte pro kontrolu orientace vřetena vyrovnávací přípravek č. 290397 a číselníkový úchylkoměr.**

Technický popis

Vhodné pro šířku drážky m	14 mm
Vhodné pro šířku drážky m	16 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	38,22 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	38,58 mm
Šroub	290399 3
Užitná délka L_1	126 mm
Středové přesazení L_3	19,5 mm
Ø stopky	25 mm

Ø držáku destiček D ₁	35 mm
Vnitřní chlazení	ano
Délka stopky L _s	90 mm
Stopka	kombinovaná stopka
Druh produktu	Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu

Příslušenství

Upevňovací šroub Typ 3	290399 3
------------------------	----------