

Frézovaný pilník, půlkulatý, hrubý, Délka bez stopky: 250mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	519160 250
GTIN	2050001696267
Třída artiklu	56B

Popis**Provedení:**

Frézované pilníky se vyznačují zvláště ostrými břity frézovanými z plného materiálu a optimálně tvarovanými komorami na třísky. Díky tomu jsou snadno odváděny i třísky z měkkého a kluzkého materiálu. **Nedochází k zanášení.**

Půlkulatý dutý, plochý s výběhem, břity pouze na vnější straně.

Technický popis

Délka bez stopky	250 mm
Průřez	23×7 mm
Stupeň jemnosti	hrubý
Vzdálenost ostří cca	3 mm
Tvar	D
Atribut názvu produktu	hrubý
Norma	DIN 7264
Pro materiál	Lehké a měkké kovy, plasty, dřevo, kůže atd.
Druh produktu	Frézovaný pilník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		

Ocel < 900 N/mm	vhodný
GG(G)	omezené použití
CuZn	vhodný
Plasty, GFK	vhodný
Dřevo	vhodný

Příslušenství

Rukojeť pilníku z tvrdého dřeva Celková délka 120 mm	519400 120
Rukojeťpilníku z plastu Celková délka 120 mm	519550 120
Rukojeťpilníku z plastu Celková délka 110 mm	519550 110
Rukojeť pilníku z plastu Celková délka 125 mm	519510 125
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 115X40 mm	576000 115X40
Rukojeť pilníku z plastu Celková délka 110 mm	519510 110
2komponentní ergonomická rukojeť pilníku Celková délka 110 mm	519600 110
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 80X20 mm	576000 80X20
2komponentní ergonomická rukojeť pilníku Celková délka 120 mm	519600 120
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 100X25 mm	576000 100X25