

**Klíčový pilník sek 2 100 mm dlouhý, Typ: 2****Údaje o objedávce**

Artikové číslo	518700 2
GTIN	4009215005134
Třída artiklu	56B

Popis**Provedení:**

Klíčové pilníky jsou vyráběny na přesných automatech. **Zaručují vysoký výkon při pilování a dlouhou životnost.** Polotovary jsou lisované a broušené, pomocí speciálních strojů opatřené přesným sekem o rovnoměrné hustotě a hloubce. Hotové pilníky mají ideální tvar zubů, který je přizpůsoben danému druhu pilníku. Klíčové pilníky zaručují hladké pilované plochy.

Nejobvyklejší velikost je délka 100 mm (bez stopky).

Upozornění:

Rukojeti pilníků viz č. 519600, 519400, 519510 a 519550.

Technický popis

Průřez	10x1,4 mm
Popis tvaru	plochý
Norma	DIN 7283
Druh produktu	Zámečnický pilník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití		
Ocel < 55 HRC	omezené použití		

INOX	omezené použití
GG(G)	vhodný
CuZn	vhodný
Plasty, GFK	vhodný
Dřevo	vhodný

Příslušenství

Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 80X20 mm	576000 80X20
Rukojeťpilníku z plastu Celková délka 100 mm	519550 100
Rukojeť pilníku z plastu Celková délka 90 mm	519510 90
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 115X40 mm	576000 115X40
Rukojeť pilníku z tvrdého dřeva Celková délka 80 mm	519400 80
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 100X25 mm	576000 100X25
2komponentní ergonomická rukojeť pilníku Celková délka 95 mm	519600 95
Rukojeť pilníku z tvrdého dřeva Celková délka 100 mm	519400 100