

**Odjehlovací pilník zvláštní sek pro plasty, Délka bez stopky: 150mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	518300 150
GTIN	4009215088779
Třída artiklu	56B

Popis**Provedení:**

Polotovary jsou kované, broušené a pomocí speciálních strojů opatřené přesným sekem o rovnoměrné hustotě a hloubce. Hotové pilníky mají ideální tvar zubů, který je přizpůsoben danému druhu pilníku. Tyto speciální pilníky zaručují hladké plochy. **Speciální pilníky** jsou vyráběny na precizních automatech. **Zaručují vysoký výkon při pilování a dlouhou životnost. 3 strany s křížovým sekem, tupý výběh.**

Technický popis

Průřez	16×3 mm
Délka bez stopky	150 mm
Druh produktu	Odjehlovací pilník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
INOX	omezené použití		

GG(G)	vhodný
CuZn	vhodný
Plasty, GFK	vhodný
Dřevo	omezené použití

Příslušenství

Rukojeťpilníku z plastu Celková délka 110 mm	519550 110
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 80X20 mm	576000 80X20
Rukojeť pilníku z plastu Celková délka 100 mm	519510 100
Rukojeť pilníku z plastu Celková délka 90 mm	519510 90
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 100X25 mm	576000 100X25
Rukojeť pilníku z tvrdého dřeva Celková délka 120 mm	519400 120
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 115X40 mm	576000 115X40
2komponentní ergonomická rukojeť pilníku Celková délka 110 mm	519600 110