

**Frézovaný pilník, půlkulatý, hrubý, Délka bez stopky: 300mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	519160 300
GTIN	2050001696274
Třída artiklu	56B

**Popis****Provedení:**

**Frézované pilníky** se vyznačují zvláště ostrými břity frézovanými z plného materiálu a optimálně tvarovanými komorami na třísky. Díky tomu jsou snadno odváděny i třísky z měkkého a kluzkého materiálu. **Nedochází k zanášení.**

**Půlkulatý dutý, plochý s výběhem, břity pouze na vnější straně.**

**Technický popis**

Průřez	27×9 mm
Délka bez stopky	300 mm
Stupeň jemnosti	hrubý
Vzdálenost ostří cca	3 mm
Tvar	D
Atribut názvu produktu	hrubý
Norma	DIN 7264
Pro materiál	Lehké a měkké kovy, plasty, dřevo, kůže atd.
Druh produktu	Frézovaný pilník

**Údaje o uživateli**

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	vhodný		

Ocel < 900 N/mm	vhodný
GG(G)	omezené použití
CuZn	vhodný
Plasty, GFK	vhodný
Dřevo	vhodný

## Příslušenství

2komponentní ergonomická rukojeť pilníku Celková délka 120 mm	519600 120
Rukojeť pilníku z plastu Celková délka 125 mm	519510 125
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 115X40 mm	576000 115X40
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 80X20 mm	576000 80X20
Rukojeť pilníku z tvrdého dřeva Celková délka 140 mm	519400 140
Rukojeť pilníku z tvrdého dřeva Celková délka 160 mm	519400 160
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 100X25 mm	576000 100X25
Rukojeťpilníku z plastu Celková délka 120 mm	519550 120