

**Rašple na dřevo, plochá tupá, sek 2 (střední), Délka bez stopky: 250mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	519300 250
GTIN	4009215006858
Třída artiklu	56B

Popis**Provedení:**

Polotovary jsou kované, broušené, opatřené přesným sekem o stejnoměrné hustotě a hloubce až do okrajové části. Po pečlivém tepelném zpracování při kalení dosahují tato kvalitní rašple **nejlepších výsledků v řezném výkonu a životnosti.**

Plochá**Technický popis**

Průřez	25×6,3 mm
Délka bez stopky	250 mm
Sek	sek 2 (střední)
Tvar	A
Norma	DIN 7263
Druh produktu	Rašple na dřevo

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
CuZn	omezené použití		
Plasty, GFK	omezené použití		
Dřevo	vhodný		

Příslušenství

Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 100X25 mm	576000 100X25
2komponentní ergonomická rukojeť pilníku Celková délka 110 mm	519600 110
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 115X40 mm	576000 115X40
2komponentní ergonomická rukojeť pilníku Celková délka 120 mm	519600 120
Rukojeť pilníku z plastu Celková délka 125 mm	519510 125
Rukojeť pilníku z tvrdého dřeva Celková délka 140 mm	519400 140
Rukojeťpilníku z plastu Celková délka 120 mm	519550 120
Rukojeť pilníku z plastu Celková délka 110 mm	519510 110
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 80X20 mm	576000 80X20
Rukojeťpilníku z plastu Celková délka 110 mm	519550 110