



## Klíčový pilník sek 2 100 mm dlouhý, Typ: 5



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	518700 5
GTIN	4009215094459
Třída artiklu	56B

### Popis

#### Provedení:

Klíčové pilníky jsou vyráběny na přesných automatech. **Zaručují vysoký výkon při pilování a dlouhou životnost.** Polotovary jsou lisované a broušené, pomocí speciálních strojů opatřené přesným sekem o rovnoměrné hustotě a hloubce. Hotové pilníky mají ideální tvar zubů, který je přizpůsoben danému druhu pilníku. Klíčové pilníky zaručují hladké pilované plochy.

**Nejobvyklejší velikost je délka 100 mm** (bez stopky).

#### Upozornění:

Rukojeti pilníků viz č. 519600, 519400, 519510 a 519550.

### Technický popis

Popis tvaru	trojhran
Průřez	5 mm
Norma	DIN 7283
Druh produktu	Zámečnický pilník

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití		
Ocel < 55 HRC	omezené použití		

INOX	omezené použití
GG(G)	vhodný
CuZn	vhodný
Plasty, GFK	vhodný
Dřevo	vhodný

## Příslušenství

Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 100X25 mm	576000 100X25
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 115X40 mm	576000 115X40
2komponentní ergonomická rukojeť pilníku Celková délka 95 mm	519600 95
Rukojeť pilníku z plastu Celková délka 90 mm	519510 90
Rukojeť pilníku z tvrdého dřeva Celková délka 100 mm	519400 100
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 80X20 mm	576000 80X20
Rukojeť pilníku z tvrdého dřeva Celková délka 80 mm	519400 80
Rukojeťpilníku z plastu Celková délka 100 mm	519550 100