

**Pilník na ostření pil sek 3 (jemný) tvar E, Délka bez stopky: 250mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	518500 250
GTIN	4009215005455
Třída artiklu	56B

Popis**Provedení:**

Speciální kvalita, jeden sek, vhodný zejména k ostření ocelových pilových listů na dřevo.

Tyto pilníky na pilové listy zaručují vysoký výkon při pilování a dlouhou životnost. Polotovary jsou kované, broušené a pomocí speciálních strojů opatřené přesným sekem o rovnoměrné hustotě a hloubce. Hotové pilníky mají ideální tvar zubů, který je přizpůsoben danému druhu pilníku. **Seky na všech stranách.**

Tvar E s ostrými hranami.

Technický popis

Průřez	25×5 mm
Délka bez stopky	250 mm
Tvar	E
Norma	DIN 7262
Druh produktu	Pilník na pily

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		

Ocel < 60 HRC	omezené použití
INOX	omezené použití
GG(G)	vhodný
CuZn	vhodný
Plasty, GFK	vhodný
Dřevo	omezené použití

Příslušenství

Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 115X40 mm	576000 115X40
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 100X25 mm	576000 100X25
2komponentní ergonomická rukojeť pilníku Celková délka 120 mm	519600 120
Rukojeť pilníku z tvrdého dřeva Celková délka 140 mm	519400 140
2komponentní ergonomická rukojeť pilníku Celková délka 110 mm	519600 110
Rukojeť pilníku z plastu Celková délka 125 mm	519510 125
Rukojeťpilníku z plastu Celková délka 110 mm	519550 110
Rukojeť pilníku z plastu Celková délka 110 mm	519510 110
Rukojeťpilníku z plastu Celková délka 120 mm	519550 120
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 80X20 mm	576000 80X20