

Frézovaný pilník, plochý, střední, Délka bez stopky: 250mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	519120 250
GTIN	2050001696229
Třída artiklu	56B

Popis**Provedení:**

Frézované pilníky se vyznačují zvláště ostrými břity frézovanými z plného materiálu a optimálně tvarovanými komorami na třísky. Díky tomu jsou snadno odváděny i třísky z měkkého a klzkého materiálu. **Nedochází k zanášení.**

Ploché, 3-stranně frézované.

Technický popis

Délka bez stopky	250 mm
Průřez	26×7 mm
Stupeň jemnosti	střední
Vzdálenost ostří cca	2 mm
Tvar	A
Atribut názvu produktu	střední
Norma	DIN 7264
Pro materiál	Ocel, ocelolitina, měď, mosaz, bronz atd.
Druh produktu	Frézovaný pilník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
--	---------	----------------	---------

Ocel < 900 N/mm	vhodný
GG(G)	omezené použití
CuZn	vhodný

Příslušenství

Rukojeťpilníku z plastu Celková délka 120 mm	519550 120
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 80X20 mm	576000 80X20
Rukojeť pilníku z plastu Celková délka 125 mm	519510 125
Rukojeť pilníku z plastu Celková délka 110 mm	519510 110
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 115X40 mm	576000 115X40
Rukojeťpilníku z plastu Celková délka 110 mm	519550 110
Kartáč na pilníky Délka osazení L3× šířka L1 100X25 mm	576000 100X25
2komponentní ergonomická rukojeť pilníku Celková délka 110 mm	519600 110
Rukojeť pilníku z tvrdého dřeva Celková délka 140 mm	519400 140
2komponentní ergonomická rukojeť pilníku Celková délka 120 mm	519600 120