

PHOTONIC
you will see**Zdroj studeného LED světla, Typ: F1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	492242 F1
GTIN	2050002047051
Třída artiklu	49K

Popis**Provedení:**

Velmi intenzivní stmívatelný zdroj studeného světla s energeticky úspornou LED technologií (5800 K) a dlouhou životností (>30000 h). Robustní kovový plášť, stabilní, stohovatelný, ESD zdířka pro odvádění statického náboje. Extrémně vysoké světelné hustoty u světelných skvrn. Pasivní chlazení, nehlukné a bez vibrací.

Rozsah dodávky:

LED zdroj studeného světla, dvojitý ohebný světelný vodič (Ø 4,5 mm, délka 550 mm) s integrovanými ohniskovými čočkami. Včetně mezinárodního síťového napáječe (100 – 240 V).

Zvláštní příslušenství:

Halogenový filtr č. 492244 vel. FILTER, nožní spínač č. 492244 vel. SWITCH a přípravek pro změnu průřezu č. 492244 vel. LINE.

Upozornění:

Další světelné vodiče, štěrbinová světla, barevné filtry a další příslušenství lze dodat na poptávku.

Technický popis

Hmotnost	0,5 kg
Zdroj energie	Síťový provoz
Srovnatelný výkon s halogeny	100 W
Příkon	22 W

Teplota barev	5800 K
Celková šířka	110 mm
Celková výška	175 mm
Celková délka	196 mm
Intenzita osvětlení	350 lm
Druh produktu	Osvětlovací jednotka pro měřicí techniku

Příslušenství

Příslušenství pro LED zdroje studeného světla Typ SWITCH	492244 SWITCH
Příslušenství pro LED zdroje studeného světla Typ LINE	492244 LINE
Příslušenství pro LED zdroje studeného světla Typ FILTER	492244 FILTER